

**Garant****VNMG 160408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VN.G 160408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7035-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Aplicația principală	P

Sfârâmător de așchii	SM
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire