


**Garant****WNMG 080408, Categorie: HB7035-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Clasa articolului	21G

## Descriere

WN.G 080408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min

## Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7035-1
Sfârâmător de aşchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire