

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7035-1

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire