

HOLEX**Pad abraziv de șlefuit, 152×229 mm, Structură material abraziv: 220****Date comandă**

Numărul de comandă	556015 220
GTIN	4045197525871
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

Descriere tehnică

Comparație granulație	240 - 280
Structură material abraziv	220
Grad de finețe	mediu
Culoarea	verde
Execuție	A Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Lățime	152 mm
Lungime	229 mm
Caracteristici nume produs	152×229 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020

