

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: E0610****Date comandă**

Numărul de comandă	540200 E0610
GTIN	4045197966889
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coda este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Picătură

Ø cap: 6 mm

Lungime cap L₁: 10 mm

Lungimea totală: 50 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Forma	E0610
Lungime cap L ₁	10 mm
Ø cap	6 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Grad de finețe a danturii	mediu
Ø cozii	6 mm
Lungimea totală	50 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Descrierea formei	Picătură
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire