

**Garant****Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oțel, Ø discurilor: 178mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	563262 178
GTIN	4045197967527
Clasa articolului	51M

## Descriere

### Execuție:

**Model ultraperformant** nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**. Grosimea redusă a discului permite tăierea **foarte rapidă și fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură.**

Tip special pentru **oțel**, model ultraperformant.

### Specificație:

**A46S-BF.**

## Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Lățimea discului	1,6 mm
Descrierea formei	drept
Forma	41

Specificație	A46S-BF
Turație maximă	8500 min <sup>-1</sup>
Ø discurilor	178 mm
Pentru grosimile materialelor	7,7 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		