

Garant**Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oțel, Ø discurilor: 115mm**

Date comandă

Numărul de comandă	563262 115
GTIN	4045197967503
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:

Model ultraperformant nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**. Grosimea redusă a discului permite tăierea **foarte rapidă și fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură.**

Tip special pentru **oțel**, model ultraperformant.

Specificație:

A60S-BF.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Forma	41
Descrierea formei	drept
Turație maximă	13300 min ⁻¹

Lățimea discului	1 mm
Specificație	A60S-BF
Ø discurilor	115 mm
Pentru grosimile materialelor	3 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		