



## Mașină de îndoit în unghi, de precizie completă cu accesorii, Înălțimea maximă a piesei: 60mm



### Date comandă

Numărul de comandă	823600 60
GTIN	2050001933065
Clasa articolului	86K

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de îndoit ușor de manevrat, performantă, pentru îndoirea cu precizie a profilurilor diverse cu până la 180°. Profilurile sunt prinse strâns și sigur, apoi îndoite cu precizie la repetare datorită dispozitivului precis de prindere și îndoire. **Opritoare unghiulare și longitudinale integrate în mașină care permit lucru rapid** și rezultate exacte la îndoire. Lucru neîntrerupt chiar și la profiluri masive, facilitat de **discul rotativ cu ace** (Ref. 60 și 100).

#### Aplicație:

Îndoire la rece sau la cald simplă și precisă (unghi de îndoire la 0 – 180°), obținându-se atât muchii ascuțite, cât și diferite raze de curbură.

#### Adaptat pentru:

Menghină / banc de lucru

#### Livrare:

1 plăcuță de îndoit ( $r = 2$  mm), 90° Cod 823602 Ref. 2, 1 opritor unghiular, 1 opritor longitudinal, 1 manetă de control, 1 cep de acoperire, 1 cheie SW 5 - 6 - 8 - 10.

#### Notă:

Pentru mai multe plăcuțe de îndoit, consultați Cod 823601 – 823604.

### Descriere tehnică

Înălțime	145 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului rotund (la rece) Ø	15 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la rece)	60x6 / 13x13 mm

Adâncime	200 mm
Înălțimea maximă a piesei	60 mm
Lățime	335 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la cald)	60×10 / 20×20 mm
Greutate	22,4 kg
Tip produs	Aparat de îndoit

## Accesorii

Sculă de îndoit Rază 8	823602 8
Sculă de îndoit Rază 10	823602 10
Sculă de îndoit Rază 2	823602 2
Sculă de îndoit Rază 5	823602 5