

**Disc de debitat PREMIUM\*\*\* SUPER SCHMAL, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563111 115
GTIN	9003172821498
Clasa articolului	53T

**Descriere****Execuție:**

**Disc de debitat super subțire 0,8 mm** pentru tăieturi extrem de rapide în **materiale cu pereți subțiri** (de ex. tablele de caroserie). Formare minimă de bavuri și încărcare termică redusă. Formă cotită pentru o stabilitate înaltă.

**Aplicație:**

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de aşchiere  $v_c$  de maxim 80 m/s.

**Specificație:**

**A60R-BFXA.**

**Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secționat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	115 mm
Ø găurii	22,23 mm

Descrierea formei	cotit
Specificație	A60R-BFKA
Lățimea discului	0,8 mm
Pentru grosimile materialelor	2,4 - 4 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

