

Garant

**Portscule cu strângere rapidă – fretare, conice la 3°, extra subțiri, HSK-E 40
A = 60, Ø de strângere D1: 5 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	308321 5
GTIN	4045197875716
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețe funcționale HSK prelucrate.**
- **Formă subțire (contur de 3°).**

Formă extra subțire.

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min⁻¹.

Aplicație:

- **Mai ales la execuția sculelor și matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.**

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare Cod 354210 – 354450. Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 180.

Strategie de așchiere: HSC

Ø de prindere D₁: 5 mm

Ø exterior D: 12 mm

Ø D₂: 8 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	12 mm
Ø de prindere D ₁	5 mm

Ø D ₂	8 mm
Suport	HSK-E 40 A = 60
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 40000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm	354240 3-5
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Dulap integrat în bază	354290
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354235 3-5,9