



Disc de debitat, model ultraperformant PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	563165 125
GTIN	9009012018820
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Grosimea redusă a discului permite **tăierea rapidă și fără efort**, cu economie de timp semnificativă. **Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură.**

Disc de debitat ultraperformant de ultimă generație, cu o senzație plăcută la tăiere și randament extrem de ridicat al procesului de debitare garantat de suprafețele laterale aspre cu detalonare.

Specificație: A60R-BFP.

Descriere tehnică

Specificație	A60R-BFP
Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Lățimea discului	1 mm

Descrierea formei	drept
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		