

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 08/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Clasa articolului	21T

Descriere

Cuțit de strunjit 08/07 mm Cod ISO Suport: SDNCN 0808D07

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre: 4 mm

Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre: 7,5 mm

Lungimea totală L a suporturilor neutre: 60 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269028 22

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	7,5 mm
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	4 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Mărime coadă	8 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	60 mm
Cod ISO Suport	SDNCN 0808D07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	neutru
Standard	DIN ISO 5610

Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	269440
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15