



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 10/2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Ø tăişului $D_c$	10 mm
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	16 mm
Răcire interioară	da
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	0,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	5,1 mm
Lungime activă $L_1$	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	80 mm
Ø cozii $D_s$ h6	10 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	2,25 grad
Ø $D_3$	6 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Unghi de reglare $\kappa$	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere