



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 14/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,26 grad
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	24 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	9,1 mm
Lungime activă L_1	20 mm
Ø tăișului D_c	14 mm
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Număr de dinți Z	3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	0,5 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere