



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 14/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,26 grad
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,5 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	24 mm
Lungime activă L_1	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	65 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	9,1 mm
Ø tăişului D_c	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Răcire interioară	da
Ø D_3	10 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	26 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere