



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, cu filet, $\varnothing D$ / Număr de dinți Z: 12/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

$\varnothing D_3$	8 mm
$\varnothing D_1 h_6$	6,5 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,5 mm
Filet de prindere M	M6
Lungimea totală L_{ges}	17 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	22 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	7,1 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,61 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
\varnothing tăișului D_c	12 mm
Număr de dinți Z	3

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Răcire interioară	da
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere