

Mitutoyo

Rugozimetru, Tip: SJ210



Date comandă

Numărul de comandă	499204 SJ210
GTIN	4946368611235
Clasa articolului	44D

Descriere

Execuție:

Sisteme de palpate transportabile, independente de rețea, pentru determinarea rugozității suprafețelor. Forță de măsurare 0,75 mN conform DIN / ISO. Unitate de avans separată pentru măsurări în cele mai mici spații sau pentru fixarea pe stativ. Filtru Gaussian cu corecție de faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuiește DIN EN ISO 11562). Protecție automată a palpatorului în timpul transportului. Funcție de calibrare automată și memorie integrată pentru condiții de măsurare.

- **Ecran color TFT 2,4 inch, rotativ electronic. Unitate de avans integrată sau utilizabilă separat. Memorarea datelor și condițiilor de măsurare pe card Micro SD.**
- **Toate mărimile caracteristice uzuale conform DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI și condiții liber selectabile.**

Livrare:

Unitate de avans cu vârf de palpate, adaptor de rețea, dispozitiv standard de calibrare și geantă de transport.

Accesorii opționale:

Emițător și vârf de palpate pentru găuri mici (de la 2,5 mm) cod 499210, suport tip sanie pentru piese plane și cilindrice cod 499220 măr. Z-KUFE, picioare de susținere (2 bucăți) cod 499220 măr. FUSS, adaptor de prindere la coloană verticală de măsurare cod 499220 măr. H-ADAPT, stand de măsurare Granit cod 499415, cablu de date cod 498430, imprimantă cod 498701.

Notă:

Software-ul de analiză gratuit precum și mai multe adaptoare și vârfuri de palpate sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Domeniu de măsurare maxim	360 μ m
Reprezentare grafică	Profil de măsurare, curbă BAC, curbă ADC
Standarde de rugozitate	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Viteză de palpate	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Cursă de măsurare la palpate longitudinală	16 mm
Imprimantă integrată	nu
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Calibrarea	Q2
Calibrarea	Q1
Tip produs	Rugozimetru