



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 42/7mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø orificiu prindere	16 mm
Ø tăișului $D_c$	42 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Răcire interioară	da
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	35 mm
Număr de dinți Z	7
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	77 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	82 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	33,3 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,52 grad
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------