

Garant**Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202292 1,5
GTIN	4045197880246
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	3 mm
Ø tăişului D_c	1,5 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinți Z	3
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea tăişului L_c	4 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,005 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,006 mm
Lungimea totală L	50 mm
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura

Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		