

Garant

Cuțit de mortezat canale, lung \varnothing DS 32 mm, începând de la lățimea canalului m: 18mm



Date comandă

Numărul de comandă	290353 18
GTIN	4045197881076
Clasa articolului	29K

Descriere

Atenție:

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	200 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	18 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	20 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	22 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	25 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	44,7 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	45,08 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	45,5 mm

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	46,18 mm
Șurub	290399 4
Decalaj central L_3	23 mm
Ø cozii	32 mm
Ø suport de plăcuțe D_1	40 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L_s	100 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

Accesorii

Șurub de prindere Tip 4	290399 4
-------------------------	----------