

**Garant****Plăcuță pentru prelucrare canale fără muchie teșită D10, TiN, Pentru lățimea canalului m: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290376 14
GTIN	4045197881908
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Recomandat pentru reascuțire.

**Aplicație:**

Pentru realizarea de canale conform DIN 6885, DIN 138 și normelor de fabricație.

Pentru lățimi de canale cu toleranța JS9, folosiți plăcuțe cu toleranța H7.

**Notă:**

- **Dimensiunile speciale (lățimi ale canalelor) sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Începând de la o lățime a canalului de 16 mm, sunt obligatorii două treceri. Prima străpungere trebuie realizată cu cca. jumătate din lățimea canalului (de ex., 10 mm la o lățime a canalului de 18 mm).

**Descriere tehnică**

Grosimea tăișului b	14 mm
Pentru lățimea canalului m	14 mm

Adâncimea canalului t	7 mm
Lățimea lamei w	14,12 mm
Materialul sculei	HSS
Strat de acoperire	TiN
Pentru precizia ajustajului	D10
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	Recomandat		
Aluminiu (cu așchii scurte)	Recomandat		
Alu > 10% Si	Recomandat		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	Recomandat		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	Indicat în anumite condiții		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	Indicat în anumite condiții		
GG(G)	Recomandat		
CuZn	Recomandat		
Grafit, GRP, CRP	Indicat în anumite condiții		
Ulei	Recomandat		
Umiditate maximă	Recomandat		