

Pilă frezată, cu vârf teșit plat, fin, Lungime fără coadă: 300mm**Date comandă**

Numărul de comandă	519130 300
GTIN	2050001696250
Clasa articolului	56B

Descriere**Execuție:**

Pilele frezate se evidențiază printr-o **ascuțime** deosebită a tășurilor frezate din întreg și prin spații interdentare realizate optim. Astfel se îndepărtează sigur chiar și așchiile provenind din material moale sau unuros. **Fără îmbăcsire.**

Cu vârf teșit, frezată pe 3 laturi.

Descriere tehnică

Lungime fără coadă	300 mm
Secțiune	31×7 mm
Grad de finețe	fin
Distanță între tășuri cca.	1,5 mm
Forma	A
Caracteristici nume produs	fin
Standard	DIN 7264
Pentru material	Oțeluri inoxidabile (VA), materiale dure, rășină sintetică, table. Recomandat pentru teșirea muchiilor, detașare, finisare fină.
Tip produs	Pile frezate

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		

Accesorii

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm	519550 120
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 160 mm	519400 160
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm	519510 125