



## Disc de șlefuit CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Tip: D852



### Date comandă

Numărul de comandă	566368 D852
GTIN	4007220068380
Clasa articolului	55K

### Descriere

#### Execuție:

Disc de rectificat **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, complet acoperit cu diamant liant galvanic.

#### Aplicație:

Pentru prelucrarea materialelor cu duritate foarte mare, precum titan, aliaje pe bază de nichel, fontă, carbură, ceramică și materiale compozite armate. Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiiilor, prelucrare ușoară a cordoanelor de sudură și lucrări de debavurare. Inclusiv set flanșă de prindere Cod 566365.

Viteză periferică maximă: 40 m/s

Ø găurii: 22,23 mm

### Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Prescurtare pentru material abraziv	D
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Unghi de așezare recomandat	5-15 grad

Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		