



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18ONEFF34



Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație. Șurubelniță cu percuție cu acumulator, cu inel de distanțare, asigură un moment de strângere de până la 1627 Nm și poate înlocui aparatele cu cablu sau cu aer comprimat. DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și ale momentului de rotație.

- **Formă compactă.**
- **Nivelul 4 pentru o combinație optimă între putere și precizie la deșurubarea șuruburilor.**
- **Moment de rotație puternic 1627 Nm.**
- **Suport 3/4 inch cu inel de reținere.**

- Aplicația ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.
- ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afișează printre altele ultima poziție a aparatului.

Execuție text publicitar:

șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Avantaj:

DRIVE CONTROL™.

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	5 Ah
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Număr de percuții treapta 2	0 - 1850 min ⁻¹
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Moment maxim treapta 3	1627 Nm
Moment maxim treapta 4	1627 Nm
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Moment maxim treapta 1	250 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M33
Denumirea producătorului	M18ONEFHIWF34-502X
Utilizare tipică	Heavy Duty
Greutate	3,2 kg
Număr de percuții treapta 3	0 - 2400 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 4	0 - 2400 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de percuții treapta 1	0 - 850 min ⁻¹
Moment maxim treapta 2	500 Nm
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Conexiune pentru App	OneKey

Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC