



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, sistem FlexiClick, Tip: GSR1860FC



Date comandă

Numărul de comandă	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator

- **Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Mâner moale.**

Este posibilă echiparea ulterioară cu modulul **Connectivity**. Flexibilitate maximă și lucrări precise chiar și în locuri greu accesibile datorită **capului atașabil excentric sau celui unghiular** interschimbabile. Burghiu pentru percuție în beton cu energie de percuție 1 Joule datorită **capului de ciocan atașabil SDS-Plus. Lungimea capului, inclusiv suport pentru biți, este de doar 147 mm.**

Livrare:

Cu 2 acumulatori Li-Ion 5,0 Ah, încărcător, geantă de transport, mâner suplimentar. Cu numeroase capete reglabile în sistem FlexiClick: Mandrină, cap detașabil unghiular, cap excentric, cap detașabil de ciocan SDS-Plus.

Notă:

Începând de la Cod 073851 și de la 073866 găsiți acumuloare de schimb, seturi starter și încărcătoare.

Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Denumirea producătorului: Set GSR 18V-60FC

Model constructiv motor: Motor fără perii

Capacitate acumulator: 5 A·h

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Moment maxim de rotație moale: 31 N·m

Moment maxim de rotație dur: 60 N·m

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Interval de turație treapta 1	0 - 600 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Interval de turație treapta 2	0 - 1900 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Moment maxim de rotație moale	31 N·m
Greutate	1,7 kg
Moment maxim de rotație dur	60 N·m
Denumirea producătorului	Set GSR 18V-60FC
Capacitate acumulator	5 A·h
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Utilizare tipică	Strong

Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Set starter încărcare wireless Tip GAL1830W	073862 GAL1830W