



## Extractor cu două brațe, Tip: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	880100 10
GTIN	4021176009921
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite  $\varnothing$  ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

#### Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

### Descriere tehnică

Putere	4,5 t
Deschiderea interioară	70 - 180 mm
Deschiderea exterioară	30 - 120 mm
Adâncimea de prindere până la	100 mm
Hexagon exterior	17 mm

Momentul maxim	80 Nm
Număr de cârlige	2
Greutate	1,42 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe

## Accesorii

Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 1/100 mm	880200 1/100
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 1/100 mm	880220 1/100
Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 1/200 mm	880300 1/200
Șurub de presiune de schimb Tip 1	880150 1