



Extractor cu două brațe, Tip: 20



Date comandă

Numărul de comandă	880100 20
GTIN	4021176010088
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 40 - 200 mm

Deschiderea interioară: 100 - 260 mm

Adâncimea de prindere până la: 150 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la	150 mm
Deschiderea interioară	100 - 260 mm

Putere	6 t
Deschiderea exterioară	40 - 200 mm
Hexagon exterior	22 mm
Număr de cârlige	2
Momentul maxim	150 Nm
Greutate	3,22 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe

Accesorii

Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 2/150 mm	880200 2/150
Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 2/300 mm	880300 2/300
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 2/150 mm	880220 2/150
Șurub de presiune de schimb Tip 2	880150 2