

HOLEX**Bandă de șlefuit din material abraziv (A), 30×533 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	558482 100
GTIN	4045197527530
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulație cu liant de rășină sintetică, durabilitate îndelungată, **finisare uniformă a suprafețelor, disipare bună a căldurii.**

Aplicație:

Pentru rectificarea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente și reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare și a decolorărilor.

Descriere tehnică

Comparație granulație	100
Grad de finețe	grosier
Culoarea	maro
Execuție	A coarse
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	30 mm
Lungimea benzii de șlefuit	533 mm
Caracteristici nume produs	30×533 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	15-20 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	10 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	10 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	10 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	10 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	10 m/s	H
INOX	recomandat	10 m/s	
Ti	recomandat	10 m/s	
GG(G)	recomandat	10 m/s	K
CuZn	recomandat	10 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	10 m/s	
Lemn	recomandat	10 m/s	
Lăcuit	recomandat	10 m/s	
Uni	recomandat	10 m/s	
Uscat	recomandat		