



Mașină de găurit cu percuție, Tip: GSB242



Date comandă

Numărul de comandă	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit cu percuție cu motor ultraperformant cu moment de torsiune ridicat pentru cele mai dificile aplicații (găurire, lucrări cu carote de perforare și carote) precum și înșurubare și agitare.

- **Mâner nou de siguranță cu fixare inovativă și strat moale pentru o prindere sigură a mașinii.**
- **Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.**
- **Cuplaj de suprasarcină mecanic anti-rotăție pentru siguranță ridicată la muncă chiar și în cazul aplicațiilor foarte dificile.**
- **Mandrină cu strângere rapidă cu blocare automată, cu un manșon pentru schimbarea rapidă a sculelor doar cu o singură mână.**
- **Portperii rotative pentru aceeași forță la funcționarea pe stânga precum și pe dreapta.**
- **Ø 43 mm al gâtului axului (normă europeană) – se utilizează în suportul de găurire.**
- **Cutie de viteze cu 2 trepte.**
- **Protecție sporită a utilizatorului prin KickBack Control.**

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă 13 mm, mâner suplimentar, opritor de adâncime 210 mm, geantă de transport.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1100 W
------------------	--------

Denumirea producătorului	GSB 24-2
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Vibrație maximă conform EN	14,6 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în beton	22 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Turație maximă treapta 2	3000 min ⁻¹
Turație maximă treapta 1	900 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Momentul maxim	40 Nm
Număr maxim de percuții	15300 min ⁻¹
Greutate	2,9 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție