



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: M12FPD2XK



Date comandă

Numărul de comandă	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

Mașină de găurit și înșurubat FUEL™ compactă cu percuție cu **soluție 6 în 1 pentru șuruburi**.
Sistem cu mandrină detașabilă cu 3 adaptoare pentru flexibilitate maximă.

Avantaj:

Soluție 6 în 1 pentru înșurubare.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) și clips pentru centură, 13 mm mandrină de strângere rapidă cu schimbare rapidă, adaptor excentric, adaptor cheie unghiulară.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

Descriere tehnică

Greutate	1,2 kg
Turație maximă treapta 2	1700 min ⁻¹
Model constructiv motor	FUEL™
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Utilizare tipică	Strong
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr de acumulatori incluse	2
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Momentul maxim	37 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Capacitate acumulator	2 Ah
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	30,8 m/s ²
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Denumirea producătorului	M12FPDXKIT-202X
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s ²
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC