

Garant**VCGT 050102, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Clasa articolului	211

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmbător de aşchii	AF
Categorie	HU7315-1
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Rază la colţ	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Strat de acoperire	neacoperit

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 050102
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire