

**TOHX 140305 pe stânga, W30, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 140305 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Sfărâmător de aşchii: G06

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicație secundară	M
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Sfărâmător de aşchii	G06
Categorie	BK6425
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Rază la colț	0,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire