



WOHX 08T302 pe dreapta, W00, Categorie: K10

Date comandă

Numărul de comandă	268905 K10
GTIN	4047109056442
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 08T302 pe dreapta K10 Categorie: K10

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Categorie	K10
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicație secundară	N

Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 08T302 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	20 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire