



**WOHX 10T304 pe dreapta, W00, Categorie: P25M**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268908 P25M
GTIN	4047109056541
Clasa articolului	24T

**Descriere**

WOHX 10T304 pe dreapta P25M Categorie: P25M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Aplicație secundară	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P

Categorie	P25M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 10T304 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire