


WOHX 05T302 pe stânga, W01, Categorie: P25M

Date comandă

Numărul de comandă	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 05T302 pe stânga P25M Categorie: P25M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Categorie	P25M
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm

Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 05T302 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W01
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire