


**DOHT 11T304 pe stânga, W60, Categorie: K10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268858 K10
GTIN	4047109064669
Clasa articolului	24T

**Descriere**

DOHT 11T304 pe stânga K10 Categorie: K10

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Aplicație secundară	N
Categorie	K10

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DOHT 11T304 L
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	W60
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire