

**TOHX 090204 neutru, W30, Categorie: BK8425****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268887 BK8425 |
| GTIN               | 4047109180079 |
| Clasa articolului  | 24T           |

**Descriere**

TOHX 090204 neutru BK8425 Categorie: BK8425  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 260 m/min  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 160 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Categorie                                     | BK8425              |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,2 mm/rot    |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 1,5 mm        |
| Codificare finisare / degroşare               | Degroşare-finisare  |
| Condiție de tăiere                            | puternic întreruptă |
| Materialul sculei                             | Carbura             |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 120 - 260 m/min     |
| Aplicație secundară                           | M                   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Aplicația principală                         | P                                  |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară | 120 - 160 m/min                    |
| Rază la colț                                 | 0,4 mm                             |
| Strat de acoperire                           | acoperit                           |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                    | TOHX 090204 N                      |
| Numărul de schimbări / tăișuri               | 3                                  |
| Caracteristici nume produs                   | W30                                |
| Unghi de așchiere                            | 0 grad                             |
| Tip produs                                   | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |