


**TOHX 140305 pe stânga, W30, Categorie: K10****Date comandă**

Numărul de comandă	268885 K10
GTIN	4047109062979
Clasa articolului	24T

**Descriere**

TOHX 140305 pe stânga K10 Categorie: K10

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	200 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Materialul sculei	Carbura
Aplicație secundară	N
Aplicația principală	K
Categorie	K10
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	20 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire