

**TOHX 140305 neutru, W30, Categorie: P25M****Date comandă**

Numărul de comandă	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 140305 neutru P25M Categorie: P25M

Sfârâmător de aşchii: G06

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,5 mm
Categorie	P25M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	G06
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbura

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Aplicație secundară	M
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 N
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	0 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire