


**WOHX 08T302 pe stânga, W00, Categorie: K10****Date comandă**

Numărul de comandă	268920 K10
GTIN	4047109056268
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 08T302 pe stânga K10 Categorie: K10
Sfârâmător de aşchii: G12
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Aplicație secundară	N
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 m/min
Sfărâmător de așchii	G12
Categorie	K10
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 08T302 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire