


**WOHX 080402 pe dreapta, W01, Categorie: P25M****Date comandă**

Numărul de comandă	268901 P25M
GTIN	4047109057296
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 080402 pe dreapta P25M Categorie: P25M

Sfârâmător de aşchii: G06

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicație secundară	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min

Categorie	P25M
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	G06
Viteză de așchiere v _c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 080402 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W01
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire