


**WOHX 080402 pe dreapta, W01, Categorie: P25M****Date comandă**

Numărul de comandă	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Clasa articolului	24T

**Descriere**

WOHX 080402 pe dreapta P25M Categorie: P25M

Sfârâmător de aşchii: G12

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,2 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	P25M
Sfârâmător de așchii	G12
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 080402 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W01
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire