

**KOMET****TOHX 090202 pe stânga, W30, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Clasa articolului	24T

**Descriere**

TOHX 090202 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Sfârâmător de aşchii: G06

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/minViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Aplicație secundară	M
Sfârâmător de așchii	G06
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	BK6425
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090202 L
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire