

HOLEX**Cuțit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Pătrat coadă: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296025 10
GTIN	4045197884619
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tășul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	10 mm
Lungimea totală	90 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit