

HOLEX**Cuțit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Pătrat coadă: 10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 296125 10 |
| GTIN | 4045197884695 |
| Clasa articolului | 22E |

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pătrat coadă | 10 mm |
| Lungimea totală | 100 mm |
| Materialul sculei | P20/K25 |
| Tip produs | Cuțit pentru strunjit |