

HOLEX**Cuțit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4974 (ISO 9), M20, Pătrat coadă: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 296430 12 |
| GTIN | 4045197884831 |
| Clasa articolului | 22E |

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Pătrat coadă | 12 mm |
| Pentru găuri cu Ø de la | 21 mm |
| Lungimea totală | 180 mm |
| Materialul sculei | M20 |
| Tip produs | Cuțit pentru strunjit |