

**Clește cu tăiere laterală, cromat, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725265 180
GTIN	3662424076558
Clasa articolului	73R

Descriere**Execuție:**

Clește cromat, cu manșoane de prindere cu pereți groși. **Arcuri de deschidere din plastic acționate fără efort.** Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 62 HRC).

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	manșoane de prindere cu pereți groși
Proces producție	Tăișuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil	nu
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere