



## Presă hidraulică, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	881800 1
GTIN	4021176005053
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Corp de oțel cu mecanism hidraulic și retragere automată. Manevrare simplă: Se introduce presa între șurubul extractorului și arbore. Se fixează presa cu ajutorul șurubului extractor iar apoi se strânge șurubul presei (se activează sistemul hidraulic). Dacă această cursă nu este suficientă – după slăbirea șurubului presei – procedeul se repetă.

#### Aplicație:

Pentru mărirea presiunii la extractoarele mecanice începând de la Ref. 3. Astfel se pot extrage ușor chiar și piesele bine fixate.

Înălțimea constructivă: 62 mm

Ø cilindrului ridicător: 14 mm

Ø corpului: 37 mm

Cursă: 10 mm

Moment maxim admisibil: 35 Nm

Forță de extragere maximă admisibilă: 100 kN

### Descriere tehnică

Înălțimea constructivă	62 mm
Forță de extragere maximă admisibilă	100 kN
Moment maxim admisibil	35 Nm

Ø cilindrului ridicător	14 mm
Ø corpului	37 mm
Cursă	10 mm
Tip produs	Presă hidraulică