

**Cuțit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4974 (ISO 9), M20, Pătrat coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296430 20
GTIN	4045197884855
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	20 mm
Pentru găuri cu Ø de la	34 mm
Lungimea totală	250 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit