



Clește cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap rotund, KW, Lungimea totală: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	726434 115
GTIN	4003773043782
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Lustruirea de oglindă împiedică apariția defecțiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulație introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă.

Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică și mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, tăișuri călite prin inducție.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,3 - 1,3 mm
Lungimea de tăiere	14 mm
Lățimea capului	11 mm
Lungimea totală	15 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	0,3 - 1 mm
Mini teșitură	Fără teșire

Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Formă piatră	ascuțit
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 57 HRC)
Suprafață	cu efect de oglindă
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere